


**WN.G 080404, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	252112 CA125P
GTIN	4960664024469
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Categorie	CA125P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PMG
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WN.G 080404
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală

150 - 320 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire