

**WNMG 080404, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	6
Sfărâmător de așchii	HQ
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	CA125P
Avans f	0,07 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire