


**WNMG 080408 Wiper, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Avans f	0,06 - 0,42 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v <sub>c</sub> Aplicație principală	150 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	CA125P
Sfărâmător de așchii	WP
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,3 - 1,2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire