


**CC.T 09T304, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT09T304-HQ CA125P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	CA125P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură

Sfărâmător de aşchii

HQ

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire