


**CCMT 09T304 Wiper, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 180 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Avans f	0,07 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	WP
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	CA125P
Toleranță	M
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm

Codificare finisare / degroșare

Finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire