


**CC.T 09T302, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 m/min
Categorie	CA125P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT09T302-HQ CA125P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfărâmatător de așchii	HQ
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M

Aplicația principală	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire