


**CCMT 060204, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA125P
Sfărâmător de așchii	GK
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Toleranță	M

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 260 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire