

**CCMT 120404, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 260 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Toleranță	M
Sfărâmător de așchii	GK
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Categorie	CA125P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404

Condiție de tăiere

ușor întreruptă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire