


**CCMT 120408, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	CA125P
Sfârâmător de așchii	GK
Toleranță	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală

60 - 260 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire