


**CC.T 09T304, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Categorie	CA125P
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 260 m/min
Sfărâmător de aşchii	GK
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Toleranță	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire