

**CCMT 060202, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 260 m/min
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	CA125P
Sfărâmător de așchii	GK
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Codificare finisare / degroșare

Degroșare-finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire