

**CCMT 09T308 Wiper, Categorie: CA125P****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260100 CA125P |
| GTIN | 4960664017515 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Sfărâmbător de aşchii | WP |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 90 - 180 m/min |
| Aplicația principală | P |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CCMT 09T308 |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Categorie | CA125P |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Avans f | 0,07 - 0,5 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,1 - 1,5 mm |
| Materialul sculei | Carbură |
| Toleranță | M |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |