



**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 11T302, pentru prelucrare de finisare,
Categorie: CA125P**



Date comandă

Numărul de comandă	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Rază la colț	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfărâmător de așchii	HQ
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Toleranță	M
Categorie	CA125P

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire