

**DC.T 11T308, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Categorie	CA125P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Aplicația principală	P
Toleranță	M
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	GK
Materialul sculei	Carbură

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire