

**CNMG 120404, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de așchii	PQ
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Categorie	CA115P
Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire