

**VBMT 110308, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110308
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	CA125P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfărâmător de așchii	HQ
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire