

**DC.T 11T304, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	CA125P
Sfârșământor de așchii	GK
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală

90 - 260 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire