


**CNMG 120404 Wiper, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 1,2 mm
Sfărâmător de așchii	WP
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Avans f	0,06 - 0,42 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Categorie	CA115P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire