


**CNMG 120408 Wiper, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Sfărâmtător de așchii	WP
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,06 - 0,42 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	CA115P
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire