

**CNMG 120408, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de așchii	PQ
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Categorie	CA115P
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire