


**CNMM 160616, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	1,6 mm
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Sfărâmător de așchii	PX
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	170 - 380 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Categorie	CA115P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160616
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	continuă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire