


**CNMG 120412, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Categorie	CA115P
Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmatör de aşchii	PMG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

