

**CNMG 190612, Categorie: CA115P****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250383 CA115P |
| GTIN | 4960664043019 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|--|--------------------|
| Avans f | 0,28 - 0,88 mm/rot |
| Viteză de aşchiere v _c Aplicație principală | 170 - 380 m/min |
| Materialul sculei | Carbură |
| Categorie | CA115P |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 |
| Adâncime de tăiere a _p | 1 - 10 mm |
| Rază la colț | 1,2 mm |
| Aplicația principală | P |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMG 190612 |
| Sfărâmător de aşchii | PH |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire