


**CNMM 190612, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Categorie	CA115P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	170 - 380 m/min
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Sfărâmător de aşchii	PX
Rază la colţ	1,2 mm
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190612
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire