


**CNMM 190616, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	170 - 380 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190616
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Sfărâmător de aşchii	PX
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Rază la colț	1,6 mm
Categorie	CA115P
Aplicația principală	P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire