

**TNMG 220404, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251586 CA115P
GTIN	4960664046355
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 220404
Categorie	CA115P
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de aşchii	PMG
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire