


**SNMG 150612, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	170 - 380 m/min
Avans $f$	0,3 - 1 mm/rot
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	8
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	PH
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 11 mm
Categorie	CA115P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire