

**VBMT 160408, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Categorie	CA115P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 340 m/min
Sfărâmător de așchii	HQ
Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	continuă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire