

**WNMG 080404 Wiper, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	252013 CA115P
GTIN	4960664044153
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 1,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Avans f	0,06 - 0,42 mm/rot
Sfărâmatăor de așchii	WP
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	6
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Categorie	CA115P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire