

**DCMT 070208, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260486 CA115P
GTIN	4960664045822
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Toleranță	M
Categorie	CA115P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 340 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Sfărământor de așchii	GK

Cod ISO Plăcuță amovibilă

DCMT 070208

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire