

**CNMG 120404, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	CA115P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuuă
Sfărâmător de așchii	PMG
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire