


**CNMG 120404 Wiper, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250211 CA115P
GTIN	4960664042401
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,14 - 0,5 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA115P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Sfărâmtor de așchii	WQ
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire