




Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 120408, pentru prelucrare de degroșare



Date comandă

Numărul de comandă	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	P
Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA115P
Sfărâmător de așchii	PH
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	170 - 380 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Fișă de date

Condiție de tăiere

continuă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire