


**CNMG 120408 Wiper, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250213 CA115P
GTIN	4960664042418
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	WQ
Categorie	CA115P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Avans f	0,14 - 0,5 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire