


**CNMG 120412 Wiper, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Categorie	CA115P
Sfărâmtător de așchii	WQ
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	1,2 mm
Avans $f$	0,14 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire