

**CNMG 120412, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	170 - 380 m/min
Categorie	CA115P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	1,2 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Sfărâmător de așchii	PH
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Aplicația principală	P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire