


**CNMG 160616, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Categorie	CA115P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Rază la colț	1,6 mm
Sfârâmător de așchii	PH
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	170 - 380 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire