


**CNMM 120408, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmatore de așchii	PX
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120408
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	170 - 380 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Categorie	CA115P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire