

**WN.G 080408, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	6
Categorie	CA115P
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WN.G 080408
Toleranță	M
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	PMG
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire