

**CC.T 09T304, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260097 CA115P
GTIN	4960664045419
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	CA115P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT09T304-HQ CA115P
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 270 m/min
Sfărâmător de așchii	HQ
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură

Numărul de schimbări / tășuri

2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire