

**CC.T 060202, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260091 CA115P
GTIN	4960664045389
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 270 m/min
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT060202-HQ CA115P
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	HQ
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CA115P
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Adâncime de tăiere  $a_p$ 

0,5 - 2,5 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire