


**CNMM 120412, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120412
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	170 - 380 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Categorie	CA115P
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Sfărământor de aşchii	PX

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire