


**CNMG 190616, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Rază la colț	1,6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	170 - 380 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190616
Sfărâmător de așchii	PH
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA115P
Avans $f$	0,28 - 0,88 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 10 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire