


**CCMT 060204, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 340 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Sfărâmător de aşchii	GK
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	CA115P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură

Adâncime de tăiere  $a_p$ 

0,5 - 3 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire