

**DNMG 150608, Categorie: CA115P****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250797 CA115P |
| GTIN | 4960664046263 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Aplicația principală | P |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 5 mm |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DNMG 150608 |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 180 - 400 m/min |
| Sfărâmător de așchii | PMG |
| Materialul sculei | Carbură |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Avans f | 0,15 - 0,6 mm/rot |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 4 |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Categorie | CA115P |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire