


**SNMG 120404, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Sfărâmător de așchii	PQ
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Categorie	CA115P
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire