

**TNMG 160408, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Categorie	CA115P
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Sfărâmător de așchii	PMG
Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire