


**SNMG 120408, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA115P
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Sfărâmător de așchii	PH
Avans f	0,3 - 1 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	170 - 380 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire