


**SNMG 120408, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA115P
Sfărâmător de așchii	PMG
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	continuă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire