

**TNMG 160404, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	6
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	CA115P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Sfărâmător de așchii	PMG
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Aplicația principală	P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire